



ECO držač za rovašenje desni, veličina drške: 20mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 290230 20 |
| GTIN | 4030741341816 |
| Razred artikla | 29H |

Opis

Izvedba:

Vijci za podešavanje u dršci za korekciju slobodnog kuta.

za profil nazubljenog kotačića: RAA 1×BR30°

za Ø nazubljenog kotačića d_1 : 25 mm

za širinu nazubljenog kotačića b: 6 mm

za Ø provrta nazubljenog kotačića d_2 : 8 mm

Radno područje: 10 - 300 mm

HM kutija, pokrovnna pločica, vijak: 299920 2

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------------|
| Visina drške | 20 mm |
| Radno područje | 10 - 300 mm |
| Širina drške | 20 mm |
| HM kutija, pokrovnna pločica, vijak | 299920 2 |
| za Ø provrta nazubljenog kotačića d_2 | 8 mm |
| za Ø nazubljenog kotačića d_1 | 25 mm |
| za širinu nazubljenog kotačića b | 6 mm |
| za profil nazubljenog kotačića | RAA 1×BR30° |
| Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |

Pribor

Set zamjenskih dijelova (3-dijelni), HM čahura, pločica, vijak
tip 2

299920 2