

Garant**T-matica sa steznim vijkom, širina utora B / dubina stezanja S: 18/40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360024 18/40
GTIN	2050001853967
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Cilindrični 6-kutni vijak DIN912, razred čvrstoće 12.9. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Tehnički opis

Duljina zateznog vijka	50 mm
Navoj M	M16
Širina utora B	18 mm
Debljina stezanja S	40 mm

Serijski broj	ZeroClamp
Vrsta proizvoda	Utorna matica