

Garant**T-matica sa steznim vijkom, širina utora B / dubina stezanja S: 14/50mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 360024 14/50 |
| GTIN | 2050001853998 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Cilindrični 6-kutni vijak DIN912, razred čvrstoće 12.9. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Tehnički opis

| | |
|------------------------|-------|
| Duljina zateznog vijka | 55 mm |
| navoj M | M12 |
| Širina utora B | 14 mm |
| Debljina stezanja S | 50 mm |

| | |
|-----------------|---------------|
| Serijski broj | ZeroClamp |
| Vrsta proizvoda | Utorna matica |