

HOLEX**Snažna čelična stega visokih performansi s posebnom tlačnom kapicom,
Stezni raspon: 1000mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 861320 1000 |
| GTIN | 4045197775146 |
| Razred artikla | 82C |

Opis**Izvedba:**

Vodilica i fiksni krak od glatko vučenog čelika (posebni profil), oplemenjeni i galvanski pocinčani. Pomični krak od čelika, kovan u ljevačkom kalupu, oplemenjen i galvanski pocinčan. Lakohodno čelično vreteno s trapeznim navojem. Dug vijek trajanja zbog toplinski otporne posebne pločice sa sinteriranim čeličnim umetkom. Vreteno sa steznom polugom oplemenjeno i brunirano. Rotacija do 30°.

Upotreba:

Za teške i najteže zahtjeve kod stezanja obradaka u čeličnoj konstrukciji, bravarijama, gradnji kamiona, strojarstvu itd. Poseban tlačni umetak pomične čeljusti omogućava stezanje kosih obradaka do 35°. **Maksimalna sila stezanja do cca 22000 N.**

Tehnički opis

| | |
|------------------|----------|
| Stezni raspon | 1000 mm |
| Težina | 9,4 kg |
| Presjek vodilice | 40x20 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Istovar | 175 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezačica |

Pribor

| | |
|-----------------------|------------|
| Tlačni umetak tip GSP | 861121 GSP |
| Tlačni umetak tip GSV | 861121 GSV |