



Jednoručne magnezijske stege, Stezni raspon: 300mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	860750 300
GTIN	4008158028743
Razred artikla	83K

Opis

Izvedba:

Krakovi od **magnezija** (proizveden postupkom tlačnog lijevanja), **vrlo čvrst i ekstremno lagan**. Vodilica od svijetlo vučenog čelika, pocinčanog. Stezna poluga, pomični krak i zapornik od **plastike ojačane staklenim vlaknima, nelomljivi**. Fiksni krak s odvojivom plastičnom kapom i V utorima za stezanje oblikih dijelova. Stezna poluga sa samokočnim račnastim steznim mehanizmom. Otvaranje otpuštanjem račne.

Upotreba:

Za **brzo** i lagano **stezanje sa srednjim steznim pritiskom**.

Tehnički opis

Presjek vodilice	20×5 mm
Težina	0,38 kg
Istovar	80 mm
Stezni raspon	300 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica

