



Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 32/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 32/3L
GTIN	4056544199096
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229908 (T15; 3,1 Nm)
Prihvatni navoj M	M16
Ukupna duljina L_{ukupno}	43 mm
Ø D_3	11 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 1205
Ø reza D_c	32 mm
Broj oštrica Z	3
maksimalna dubina reza ap maks	2,5 mm
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,67 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229908
--------------	--------