

AEG

Potezna kružna cirkularna pila, tip: PS254L



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078229 PS254L
GTIN	4002395134687
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Kutna cirkularna pila **s funkcijom pomaka**

- **Velik kapacitet reza do 305×90 mm pri 90°.**
- **Integrirani laser za prikaz rezne linije i LED osvjetljenje radnog mjesta za precizne rezove.**
- **Fino postavljanje kuta kosine do 50 ° s aretiranjem.**
- **Priključni kabel 3 m.**
- **Integrirani usis prašine skuplja 80 % svih čestica prašine.**

Dio isporuke:

S uključenom steznom napravom za obradak, čeličnim crijevom i pokrovom, listom pile od 48 zubaca (Ø reznog lista / Ø rupe: 254/30 mm), alat za promjenu lista pile.

Napomena:

Odgovarajući list kružne pile pronaći ćete pod br. 078227 i nadalje.

Tehnički opis

maksimalni kut nagiba desno	-2 stupanj
maksimalni kut kosine lijevo	50 stupanj

Težina	19,5 kg
maksimalni kut nagiba lijevo	47 stupanj
maksimalan broj okretaja	4500 min ⁻¹
Oznaka proizvođača	PS254L
maksimalni kut kosine desno	50 stupanj
Prihvat snaga	2000 W
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Pila

Pribor

List pile od tvrdog metala, Ø 254×30 mm Promjer / broj zubaca 254/Z80	078227 254/Z80
Radni stol za PS254L tip PSU1000	078240 PSU1000