



Namjestivi modularni upuštač, Weldon drška, Ø drške D_s h6: 25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	216635 25
GTIN	4045197778994
Razred artikla	220

Opis

Izvedba:

Izrađeno od poboljšanog alatnog čelika. Skala duboko gravirana. Dvije slobodne rezne oštrice izmjenjive pločice.

Upotreba:

Za skidanje srha s gornje i donje strane, izradi skošenja i upuštanje.
Prikvano za koso upuštanje.
Za kutove od 0° - 90° moguće bezstupanjsko podešavanje.

Napomena:

Za preciznije podešavanje koristite napravu za prednamještanje.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SP.T1204..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Ø drške D _s h6	25 mm
Duljina izboja L ₁	49 mm
Stezni vijak za element za podešavanje	219888
Element za podešavanje	219886
Ø upuštanja D	25 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	105 mm
Izvedba drške	Weldon drška

Područje podešavanja kuta ukošenja	0-90 stupanj
Vrsta proizvoda	Upuštač

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848
Element za podešavanje	219886
Pritezni vijak	219888