

Garant**CNMG 120408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250322 HB7010-1
GTIN	4045197779687
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SG
Dubina reza a_p : 1,5 - 8 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 100 - 375 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SG
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	100 - 375 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7010-1

Dubina reza a_p	1,5 - 8 mm
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje