

**Garant****CNMG 160608, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250334 HB7010-1
GTIN	4045197779717
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMG 160608 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SG  
Dubina reza  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
Posmak  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7010-1
Lomač odvojenih čestica	SG
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza $a_p$	1,5 - 8 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje