

**Garant****CNMM 120408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Razred artikla	21G

**Opis**

CNMM 120408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1  
Lomač odvojenih čestica: SR  
Dubina reza  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Posmak  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 100 - 375 m/min

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,4 - 1,2 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SR
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	100 - 375 m/min
Dubina reza $a_p$	2 - 10 mm
Vrsta	HB7010-1
Kutni radijus	0,8 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje