

Garant**KNUX 160410R, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Razred artikla	21G

Opis

KNUX 160410R HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SM
promjer lomača: 2,2 mm
Dubina reza a_p : 0,5 - 5 mm
Posmak f : 0,2 - 0,5 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 440 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 440 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Kutni radijus	1 mm
Lomač odvojenih čestica	SM
Posmak f	0,2 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HB7010-1
Uvjetovanost reza	kontinuirano
promjer lomača	2,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	KNUX 160410R
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje