

Garant**VNMG 160408, Vrsta: HB7010-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251734 HB7010-1
GTIN	4045197780249
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7010-1 Vrsta: HB7010-1
Lomač odvojenih čestica: SS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,08 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 500 m/min

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	SS
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 500 m/min
Vrsta	HB7010-1
Posmak f	0,08 - 0,4 mm/okr
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje