



Čizme za varioce, antracitne VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU veličina obuće: 42



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092812 42
GTIN	4044348342916
Razred artikla	09C

Opis

Izvedba:

Sigurnosna obuća od nježne, glatke kože sa širokom površinom nalijeganja te **visokom otpornošću na vrućinu** do oko 220 °C.

- **Zatvoreni jezik.**
- **Udoban uložak po cijeloj površini ERGO-COOL sa strukturom za prozračivanje za optimalan klimatski komfor.**
- **Perbunan VX potplata.**
- **Visoka radna čvrstoća s protukliznim svojstvima.**
- **Velika otpornost na rezanje i mehaničko opterećenje.**

Čizme za lijevanje i varenje VX 7380 Perbunan za ekstremne uvjete. Sustav žljebova za otjecanje vrućih tekućina.

- **Zatvoreni jezik.**
- **Vanjski potplat Perbunan VX ESD, antracit.**
- **SECURA VARIO® amortizacija pete.**
- **Unutarnji potplat od prave kože.**
- **Udoban uložak ERGO-COOL®.**
- **Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).**

Standard:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46, mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 38 – 48.

električna izolacija: EGB/ESD

Razred zaštite: EN ISO 20345 - S2

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): iznad 200 °C °C

Standard: DGUV 191

Tehnički opis

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite	S2
Završni materijal	Glatka koža
Boja	crno
otporno na rezove	da
Materijal đona	Perbunan VX
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C °C
EU veličina obuće	42
Materijal unutarnje obloge	Prava koža
Sprečava klizanje	da
Serija	VX 7000
Spol	Muškarci
električna izolacija	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitne čizme