

**Redukcijska čahura s prorezom, drška Ø d1 / stezanje Ø d2: 50/25mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 319428 50/25 |
| GTIN | 4045197782175 |
| Razred artikla | 32V |

Opis**Izvedba:**

Prikladno za držač VDI, oblik E2 (br. 319275 – 319405).

Izvedba s prorezima – moguće usmjerenje alata putem vijka za fiksiranje, pričvršćenje držača za unutarnje tokarenje.

Upotreba:

Za Ø-smanjenje za alate s cilindričnom drškom.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Stezni Ø d ₂ | 25 mm |
| Ø d ₄ | 55 mm |
| l ₁ | 90 mm |
| Ø drške d ₁ | 50 mm |
| l ₂ | 10 mm |
| Vrsta proizvoda | Redukcijska čahura |