



Precizna kliješta za vanjske prstene s graničnikom, tip: A11



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 719892 A11 |
| GTIN | 4003773079606 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

S podesivim graničnikom

Kliješta sivo atramentirana. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje**.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen vanjski prsten

ukupna duljina: 130 mm

za vanjski Ø sigurnosnih prstena: 10 - 25 mm

Ø vrha: 1,3 mm

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|------------|
| ukupna duljina | 130 mm |
| za vanjski Ø sigurnosnih prstena | 10 - 25 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen vanjski prsten |
| Oblik čeljusti | 90° pod kutom |
| Standard | DIN 5254 B |
| Oblik | B |
| Ø vrha | 1,3 mm |
| Drška | presvučeno plastikom |
| Materijal | Specijalni čelik |
| Površina | atramentirano u sivoj boji |
| s graničnikom | da |
| Zglob s integriranom oprugom za otvaranje | da |
| Ručka s blokadom | ne |
| Zamjenjivi vrhovi | ne |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |