



Precizna kliješta za vanjske prstene s graničnikom, tip: A21



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719892 A21
GTIN	4003773079613
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Ručica i zglobni dio kovani. Vrhovi od specijalnog čelika, izrađeni posebnom preciznošću i utisnuti u tijelo kliješta.

S podesivim graničnikom

Kliješta sivo atramentirana. Ručke prevučene plastikom. Zglob s **ugrađenom oprugom za otvaranje**.

Prednost:

Utisnuti su šiljci vrlo izdržljivi pri stalnoj upotrebi, do 10 puta dulji vijek trajanja u odnosu na vijčano spojene šiljke.

Upotreba:

Za umetanje i skidanje sigurnosnih prstena.

Standard:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom: Ukošen vanjski prsten

ukupna duljina: 165 mm

za vanjski Ø sigurnosnih prstena: 19 - 60 mm

Ø vrha: 1,8 mm

Tehnički opis

Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Ukošen vanjski prsten
Standard	DIN 5254 B

Ø vrha	1,8 mm
Oblik čeljusti	90° pod kutom
za vanjski Ø sigurnosnih prstena	19 - 60 mm
Oblik	B
ukupna duljina	165 mm
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Specijalni čelik
Površina	atramentirano u sivoj boji
s graničnikom	da
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Ručka s blokadom	ne
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove