

KÄRCHER**Mokri i suhi usisavač, oznaka proizvođača: NT27ME****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	078521 NT27ME
GTIN	4039784724174
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Višenamjenski učinkoviti **mokri i suhi usisavači** s velikom snagom usisavanja i kompaktnom izvedbom. Spremanje crijeva i držanje pribora na uređaju. **Automatsko gašenje** kod postizanja maksimalne visine punjenja spremnika.

- **Filtar omogućuje mokro i suho usisavanje bez uklanjanja filtra.**
- **Automatski sustav čišćenja filtra Tact omogućava kontinuiran rad uz minimalne troškove održavanja i dugi vijek trajanja filtra.**
- **Središnji okretni prekidač omogućuje praktično prebacivanje programa usisavanja.**
- **Mobilni višenamjenski usisavač.**
- **Sa spremnikom od nehrđajućeg čelika i filtrom.**
- **Robusni spremnik od 27 l s odbojnicima i okretnim kotačićima.**

Dio isporuke:

Uključujući usisno crijevo s koljenom, metalnu usisnu cijev 2x0,5 m, podnu mlaznicu, mlaznicu za fuge, papirnu filter vrećicu.

Napomena:

Za ulja i medije koji sadrže ulja koristiti industrijski usisavač br. 078522.

Tehnički opis

Razred prašine - usisavač	L
Nazivna širina priključka	35 mm
Visina	540 mm
Duljina	420 mm
Prihvat snaga	1380 W
Duljina kabela	7,5 m
Težina	8,2 kg
Vakuum	200 mbar
širina	420 mm
Radna buka	72 dB(A)
Oznaka proizvođača	NT 27/1 Me Adv *EU
Broj turbina	1
Obujam spremnika	27 l
Duljina usisne cijevi	2,5 m
Protok volumena zraka	67 l/s
Filtarski sustav	Filter za patronu
Posebnost	Spremnik od nehrđajućeg čelika, izrazito mobilan
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Mokri i suhi usisavač

Pribor

Set filterskih vrećica 5-dijelni prikladno za tip usisavača NT27	072808 NT27
Gumena sapnica ukošene cijevi nazivna širina priključka DN35	078527 DN35
Filter prikladno za tip usisavača NT27	072807 NT27
Adapter, Ø 40-35 mm nazivna širina priključka DN35	078538 DN35
Uski nastavak, 13 mm nazivna širina priključka DN35	078528 DN35

