

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 30, Provrt d2 (H7): 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319275 25
GTIN	4045197782427
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- **Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.**

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 12.

**Napomena:**

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

**Tehnički opis**

$d_8$	55 mm
$l_7$	100 mm
$l_6$	108 mm
Provrt $d_2$ (H7)	25 mm
Navoj M	M 14×1,5
$l_8$	63 mm

Oblik	E
VDI veličina	VDI 30
Kod boje za VDI dršku	VDI 30
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje