

Garant**Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7):
10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319276 10
GTIN	4045197782441
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

d_8	45 mm
l_6	90 mm
Provrt d_2 (H7)	10 mm
l_7	95 mm
Navoj M	M22×1,5
l_8	50 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje