

Garant**Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7):
16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319276 16
GTIN	4045197782465
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

Provrt d ₂ (H7)	16 mm
l ₆	90 mm
l ₇	95 mm
d ₈	45 mm
Navoj M	M22×1,5
l ₈	50 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje