

**Garant****Par rukavica, veličina rukavice: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094325 6
GTIN	4062406190552
Razred artikla	01H

**Opis****Izvedba:**

Svi sastavni dijelovi, potporni materijal i obloga su **bez silikona** (ispitao Fraunhofer institut). Stoga su najprikladnije za područja primjene kao što su automobilska industrija ili lakirnice. Višenamjenske rukavice bez silikona za industrijsku primjenu s vrlo visokom otpornošću na trošenje, a unatoč tome s vrlo visokom udobnošću. Najlonska potpora sa spandexom od tehnologije pletenja finoće 15 i otpornom poliuretanskom oblogom.

**Standard:**

EN 388, EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Veličina rukavice	6
Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez PWIS-a
Funkcija rukavice	Bez silikona
EN 388	3121A
Materijal nosača	Najlon
Prevlaka	PU
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Preciznost
Boja	plava / narančasta
Tehnologija pletenja	15G
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	EF
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice