

Garant**Držać za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2, VDI 40, Provrt d2 (H7): 25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	319276 25
GTIN	4045197782489
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

- Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
- Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držać za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 9288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.

Tehnički opis

l_7	100 mm
l_6	108 mm
Provrt d ₂ (H7)	25 mm
d_8	55 mm
Navoj M	M22×1,5
l_8	63 mm
Oblik	E
VDI veličina	VDI 40

Kod boje za VDI dršku	VDI 40
Vrsta proizvoda	VDI Držać za unutarnje tokarenje