

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/09mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250023 20/09
GTIN	4045197782618
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	125 mm
ISO kod držača	PCKNR/L 2020K09
Veličina pločice	9 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Koljenasta poluga	259015 9
Podložna pločica	259031 27
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Duljina glave L ₁	20 mm
Veličina drške	20 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Garnitura opruga	259044 5
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Podložna pločica tip 27	259031 27