

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 250025 25/09  |
| GTIN           | 4045197782748 |
| Razred artikla | 21T           |

**Tehnički opis**

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Garnitura opruga                      | 259044 5          |
| Vijak koljenaste poluge               | 259018 6          |
| Funkcionalna širina L <sub>4</sub>    | 32 mm             |
| ISO kod držača                        | PCSNR/L 2525M09   |
| Veličina drške                        | 25 mm             |
| Veličina pločice                      | 9 mm              |
| Koljenasta poluga                     | 259015 9          |
| Ukupna duljina L                      | 150 mm            |
| Duljina glave L <sub>1</sub>          | 25 mm             |
| Garnitura zatika za opruge            | 259047 3          |
| Podložna pločica                      | 259031 27         |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3..       |
| Standard                              | Norma proizvođača |
| Primjena                              | lijevi            |
| Unutarnje hlađenje                    | ne                |
| Kut rezne oštrice κ                   | 45 stupanj        |

## List s podacima

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Primjena        | Čeono tokarenje            |
| Primjena        | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač       |

### Pribor

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Set probijača 10-dijelni tip 3 | 259047 3  |
| Vijak koljenaste poluge tip 6  | 259018 6  |
| Koljenasta poluga tip 9        | 259015 9  |
| Set opruga 10-dijelni tip 5    | 259044 5  |
| Podložna pločica tip 27        | 259031 27 |