



## Grip kliješta s okretnom čeljusti, ukupna duljina: 250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	708903 250
GTIN	3662424019845
Razred artikla	73R

### Opis

#### Izvedba:

Jednostavno i sigurno rukovanje. Brzo i jednostavno otvaranje pomoću **prekidača** na donjoj dršci. S velikim rasponom stezanja i velikom dubinom stezanja, brzo namještanje u 5 položaja s dodatnim finim namještanjem. Donja čeljust duboko urezana za stezanje U profila i kutnih profila, cijevi i dr. Razdvojne stezne čeljusti sa zupcima i naročito čvrsto tijelo kliješta sa čeličnom oprugom. Kliješta potpuno niklana.

#### Upotreba:

Za sigurno pridržavanje profila, ravnog materijala i cijevi. Sila stezanja može se namještatati do 10.000 N.

#### Materijal:

Čeljusti od krom-molibden-vanadij čelika; kovano u ljevačkom kalupu.

### Tehnički opis

Stezni raspon za kutni materijal	50 mm
Duljina čeljusti	60 mm
ukupna duljina	250 mm
Stezni raspon za okrugli materijal	110 mm
Vrsta proizvoda	Grip kliješta