



Glodača glava za velike posmake MFH mini, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221960 42/7
GTIN	2050001929969
Razred artikla	250

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Prihvatni navoj M	M16
$\varnothing D_3$	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	LOGU 0303..
Broj oštrica Z	7
Vijak za izmjenjivu pločicu	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	1 mm
\varnothing reza D_c	42 mm
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	33,3 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,52 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm

Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Plungen
Primjena glodala	Ramping
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

Pribor

Stezni vijak	229713
--------------	--------