

uvex**Par rukavica za termičku zaštitu uvex profatherm XB40, veličina rukavice: 11**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	094640 11
GTIN	4048612035917
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex Profatherm XB40. Rukavice za toplinsku zaštitu izrađene od 100% pamuka (pamučne petlje) s dobrom toplinskom izolacijom, udobne za nošenje zahvaljujući prozirnoj tkanini. Kontaktna toplina **do 250 °C**.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Veličina rukavice	11
Vrsta rukavica	Rukavice za toplinsku zaštitu
Kategorija zaštite	Kategorija III
Funkcija rukavice	Otpornost na plamen stupanj X
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX

Kontaktna vrućina do	250 °C
Materijal nosača	Pamuk
Varijanta presvlake	bez presvlake
Boja	prirodna
Primjena	višekratno
Duljina	400 mm
Područje primjene	Heavy Duty
CE	1241
Standard	EN 407
Težina	345 g
Vrsta proizvoda	Rukavice za toplinsku zaštitu