



Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 21-djelna



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	638166
GTIN	4018754260836
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.
Unutarjni / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

Upotreba:

Za vijke / matice gs_profil_6kant-einsatz M6 – M20 te za svijećice.

Materijal:

Chrome-Alloy-Steel, kromiran.

Dio isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 15 kom. br. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

Nasadni ključevi za svijećice: Jedan kom. br. 642450 vel. 16

Poprečna ručka: 1 kom. br. 641300

Produžeci: 2 kom. br. 641000 vel. 130; 255

Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600

Čegrtaljka: 1 kom. br. 640100

Pohrana u: ABS plastična kutija

Duljina: 454 mm

širina: 253 mm

Visina: 64 mm

Četverokut pogona: 1/2 col

Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-30 mm

Tehnički opis

Četverokut pogona	1/2 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Profil progona	12-kutni nasadni ključ
Broj dijelova	21
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	10-30 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Pakiranje	ABS plastična kutija
Duljina	454 mm
širina	253 mm
Visina	64 mm