

Glava bušće šipke za revolverski spremnik alata., Tip A, Stezni Ø: 10 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	319162 10
GTIN	4251414900264
Razred artikla	38T

Opis

Izvedba:

Prvi puta je uspješno kreiran osnovni držač, koji je moguće koristiti na pločastom i zvjezdastom revolveru. Neovisno o bilo kakvom mehanizmu za usmjeravanje.

Modularna izvedba sustava.

Prednost:

- Svi alati s izravnim IKZ spojem.
- Reduciranje troškova putem eficientnog skladištenja.
- Veća produktivnost poboljšanim pozicioniranjem.

Napomena:

Primjereno za protuvibracijske bušće šipke br. 264902 – 264908, br. 264910 – 264922 ili alate s cilindričnom drškom (npr.: VHM bušće šipke od Ø 10 mm).

Duljina D (L): 60 mm

Tehnički opis

Stezni Ø	10 mm
Duljina D (L)	60 mm
Prihvat	Tip A

