



Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama koljenast, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 40/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
Savijen, s izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

Tehnički opis

ukupna duljina	158 mm
najveći Ø	40 mm
Podesiva udaljenost zatika a	18 - 40 mm
Nazivna Ø pinova	3 mm
Tip	764C
Konusni navoj	M4
Oznaka proizvođača	764CC
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

