



Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama koljenast, najveći Ø / Ø nazivnog zatika: 80/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
Savijen, s izmjenjivim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

Ø zatika= nazivni Ø zatika – 0,1 mm; polje tolerancije h12.

Tehnički opis

Podesiva udaljenost zatika a	40 - 80 mm
ukupna duljina	215 mm
Nazivna Ø pinova	4 mm
najveći Ø	80 mm
Tip	764C
Konusni navoj	M6
Oznaka proizvođača	764CC
Vrsta proizvoda	Ključ za matice s dvije čeone rupe

Pribor

Kutija za sortiranje 20-dijelna, s slobodnim zaticima i maticama

628850