

 steinel**Fen za vrući zrak, tip: 006464**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	078321 006464
GTIN	4007841006464
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

Temperatura nestupnjevito podesiva od 80 - 630 °C.

Elektronički regulirani **industrijski fen**, podešavanje količine zraka 150 – 500 l/min preko 3 razine.

Upotreba:

Za varenje i ponovno oblikovanje plastike, za skupljanje, uklanjanje boje, lemljenje, sušenje, otapanje.

Dio isporuke:

Industrijski fen br. 078321 vel. 351403, mlaznica sa širokim mlazom 50 mm, redukcijska mlaznica 9 mm, reflektorska mlaznica, garnitura naboranih crijeva od 100 dijelova.

Tehnički opis

Protok volumena zraka stuba 3	500 l/min
Prihvat snaga	2200 W
Protok volumena zraka stuba 2	300 l/min
Oznaka proizvođača	HG 2120EKF

Temperatura zraka	80 - 630 °C
Izvedba	Sortiment
Težina	850 g
Protok volumena zraka stuba 1	150 l/min
Pakiranje	Transportni kovčeg
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Fen za vrući zrak

Pribor

Asortiman pribora za puhala vrućeg zraka 12 dijelova tip 075569	078329 075569
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007690	078325 007690
Temperaturni skener HG Scan PRO tip 007553	078325 007553
Temperaturni skener HL Scan tip 014919	078326 014919