

**Radno odijelo Industrija, crna / siva, Konfekcijska veličina DE: 58****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091442 58
GTIN	7330509360668
Razred artikla	04T

**Opis****Izvedba:**

Industrijska kolekcija s brojnim funkcijama od **materijala otpornog na habanje**. Dizajnirano za velika opterećenja od svakodnevne uporabe. Industrijska odjeća prikladna prema **EN ISO 15797**. Na svim proizvodima nalazi se džep za iskaznicu koji se može skinuti.

- **Pokretni nabor na leđima za optimalnu ugodnost nošenja.**
- **Džepovi na prsima sa zatvaračem, jedan s dvostrukim džepom za olovke.**
- **Pojačani jednosmjerni patentni zatvarač od plastike.**
- **Podesive manšete.**

**Radno odijelo** sa stretch dijelom na leđima i fleksibilnim pojasom.

- **Džep za mobitel s unutarne strane.**
- **Džep na stražnjoj strani sa zatvaračem.**
- **Džep na nozi s dodatnim dijelom za olovke.**
- **Džep za metar.**

**Napomena:**

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

**Kombinezon** u kombinaciji boja **tamno modra / zrnasto plava** pod br. 091441.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Sastav tkanine: 65% poliester  
 Sastav tkanine: 35% pamuk  
 Gramaža materijala/debljina tkanine: 240 g/m<sup>2</sup>  
 Standardna odjeća: Oeko-Tex standard 100  
 Pranje: 70 °C šareno rublje

## Tehnički opis

Veličina US	2XL
Veličina FR	52
Veličina UK	2XL
Konfekcijska veličina DE	58
Veličina IT	C58
Serija	Industrie
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina ES	C58
Veličina NL	C58
Veličina SE	D104
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala/debljina tkanine	240 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex standard 100
Pranje	70 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	crna / siva
Vrsta proizvoda	Kombinezon

