

**List kružne pile za aluminij, Ø lista D: 165mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	583920 165
GTIN	3165140796613
Razred artikla	54B

Opis**Izvedba:**

Precizan list pile s izrazito čvrstim, **tihim i antivibracijskim glavnim listom**. Ugrađeni tenzijski prsten osigurava stabilnost konstrukcije pri svim temperaturama. **Prevlaka** sprječava prljanje materijala, te održava list pile hladnim te ga štiti od korozije. **Precizno brušeni zubi od tvrdog metala** osiguravaju dugovječnost te najveću kvalitetu reza.

Upotreba:

Precizan rez u **aluminij** i ostale NE metale. Oblik zuba: trapezno ravni zub s negativnim kutom stezanja za lagan i siguran rad pri ručnom pomaku. Za uranjajuće i ručne cirkularne pile.

Napomena:

Ostale listove pile naći ćete u skupini 17.

Tehnički opis

Ø	165 mm
Ø bušenja	20 mm
Broj zubi	52
Širina reza B	2,6 mm

Broj/Ø/polumjer rupa zahvatnika	2/6/32,5 mm
Vrsta proizvoda	List kružne pile