

Garant**Par ozubljenih čeljusti, H = 40, tip: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360183 5
GTIN	4062406198794
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Kaljene, za stezanje sirovih dijelova. Ozubljene čeljusti primjenjive sus dvije strane. Stupanj stezanja s visinom od 4 mm.

Odgovara:

Centrična stega br. 360180 i br. 360181 u vel. 160.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	PCV 160
Stezni raspon S1	50 - 60 mm
Stezni raspon S2	80 - 90 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Atribut imena proizvoda	H = 40
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

