



Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: GSR1235



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070241 GSR1235
GTIN	3165140953719
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Bosch aku bušilica-odvijač

- **Kompaktna, snažna aku bušilica-odvijač 12 V s hodom udesno/ulijevo.**
- **S Electronic Motor Protection (EMP) i Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED svjetlo za osvjetljavanje radnog područja i prikaza stanja baterije.**
- **Višestupanjsko podešavanje okretnog momenta.**
- **Elektroničko upravljanje brojem okretaja za precizno bušenje i pričvršćivanje vijaka.**
- **Softgrip.**

Vrhunski omjer snage i težine s okretnim momentom do 20 Nm za snažno pričvršćivanje vijaka pri maloj težini i minimalnoj duljini glave 163 mm.

Dugi vijek trajanja zahvaljujući **EC motoru bez četkica.**

Dio isporuke:

Uključujući punjač i L-BOXX.

Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073851 – 073866.

Tehnički opis

Napon baterije	12 V
----------------	------

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Bosch 12 V
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	19 mm
Područje stezanja brzostezne glave	0 - 10 mm
maksimalne vibracije prema EN	<1,9 m/s ²
Raspon broja okretaja 1. brzina	0 - 400 min ⁻¹
Broj sadržanih baterija	2
maskimalan mekani okretni moment	15 Nm
Raspon broja okretaja 2. brzina	0 - 1750 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	10 mm
Kapacitet baterije	3 Ah
Oznaka proizvođača	GSR 12V-35
Konstrukcija motora	Motor bez četkica
tipična uporaba	Strong
Težina	0,8 kg
Pakiranje	Sustav kovčega (L-Boxx)
maskimalan okretni moment tvrdo	30 Nm
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Bušilica-odvijač
USP1	12V
USP2	Motor bez četkica, u L-Boxxu

Pribor

Uređaj za punjenje akum. jedinica tip GAL1240	073866 GAL1240
Litij-ionski akumulator tip akumulatora, napon akumulatora B12 V	073855 B12