

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 32/2,2mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273562 32/2,2
GTIN	4062406202682
Razred artikla	21U

## Opis

**Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

**Upotreba:**

Za duboke utore i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držač br. 273893, 273894, 274095, 274097 ili br. 319132 – 319133 (VDI držač).

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtvena ploča br. 279830 vel. 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

## Tehnički opis

Visina mača h <sub>5</sub>	32 mm
Serijski naziv	Eco
za maksimalni Ø obratka	60 mm
Širina utora w	2,2 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da
Ključ sustava	da

moguće aksijalno probijanje

ne

Vrsta proizvoda

Ubodni mač