

**Garant****eco mač za odrezivanje, neutralno, visina mača h5 /širina utora w: 19/2,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273564 19/2,2
GTIN	4062406202729
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

S eco hlađenjem izravno na oštreci i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.  
S prijenosom rashladnog sredstva za prihvate drugih proizvođača (npr. EWS).

**Upotreba:**

Za duboke uture i odrezivanje velikih promjera.

**Odgovara:**

Držać br. 274093 ili 319132 – 319133 (držać VDI).

**Zamjenski dio:**

Vijak br. 279828 vel. 2.

Brtnena ploča br. 279830 vel. 1.

**Pažnja:**

Ključ za montažu br. 279940 naručuje se zasebno.

**Tehnički opis**

za maksimalni Ø obratka	40 mm
Visina mača h <sub>5</sub>	19 mm
Širina utora w	2,2 mm
Seriya	Eco
Ukupna duljina L	86 mm
Primjena	neutralno
Unutarnje hlađenje	da

Ključ sustava	da
moguće aksijalno probijanje	ne
Vrsta proizvoda	Ubodni mač