

Držač za tokarenje, desno, veličina drške / pločice: 8/06mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260014 8/06
GTIN	4045197797520
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Veličina pločice	6 mm
Duljina glave L ₁	8 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina drške	8 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 0602..
ISO kod držača	SCACR/L 0808M06
Funkcionalna širina L ₄	8 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7

674248 TX7

Stezni vijak tip 1

269021 1

Momentni odvijača skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500