

**Radne hlače Pulsschlag, svjetloplave / crne, konfekcijska veličina DE: 64****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 091161 64 |
| GTIN | 4053813024639 |
| Razred artikla | 06K |

Opis**Izvedba:**

Radna odjeća visoke kvalitete od odabranih materijala. Moderan dizajn s pametnim detaljima opreme. Za bolju vidljivost poslužit će više **reflektirajućih elemenata**. Na točkama opterećenja postavljene su kopče kako bi se produžilo vrijeme nošenja.

Radne hlače.**Opis:**

- Ergonomske linije za veću slobodu kretanja.
- Dva stražnja džepa s CORDURA® ojačanjem.
- Džep za metar i džep na bedru s CORDURA® ojačanjem.
- Elastični pojas.
- Oblikovano u području koljena sa zonom kretanja.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Radne hlače u kombinaciji boja **tamnoplava / antracit** pod br. 091162.

Na upit dostupno i u drugim bojama.

Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Veličina FR | 60 |
| Veličina UK | 48R |
| Veličina US | 48/35 |
| Veličina IT | 60 |
| Konfekcijska veličina DE | 64 |
| Seriya | Pulsschlag |
| Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila |
| Veličina NL | 64 |
| Veličina ES | 60 |
| Spol | Muškarci |
| Sastav tkanine | 65% poliester |
| Sastav tkanine | 35% pamuk |
| Gramaza materijala / debljina tkanine | 260 g/m ² |
| Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 |
| Pranje | 60 °C šareno rublje |
| Boja | svjetloplave / crne |
| Vrsta proizvoda | Radne hlače |