

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 12/11 mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260905 12/11 |
| GTIN | 4045197798046 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------------|
| ISO kod držača | STJCR/L 1212M11 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269021 1 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 1102.. |
| Ukupna duljina L | 150 mm |
| Funkcionalna širina L ₄ | 12 mm |
| Veličina drške | 12 mm |
| Duljina glave L ₁ | 16 mm |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Standard | Norma proizvođača |
| Primjena | lijevi |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| Primjena | Čeono tokarenje |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, vanjsko |
| Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7 | 674248 TX7 |
| Stezni vijak tip 1 | 269021 1 |
| Momentni odvijača skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |