

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261315 16/11
GTIN	4045197798152
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

ISO kod držača	SVACR/L 1616M11
Duljina glave L <sub>1</sub>	26 mm
Veličina drške	16 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 1
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

---

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX7

674248 TX7

---

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 200 cNm

659957 200