

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 16/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261315 16/16
GTIN	4045197798176
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1604..
Veličina pločice	16 mm
ISO kod držača	SVACR/L 1616M16
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269021 2
Veličina drške	16 mm
Serijski	QuickTurn
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

---

**Pribor**

---

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

---

Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500