



Hlače s tregerima Pulsschlag, tamno plava / antracit, konfekcijska veličina DE: 94



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091172 94
GTIN	4053813267777
Razred artikla	06K

Opis

Izvedba:

Workwear visoke kvalitete od izabраниh materijala. Moderan dizajn s pametnim detaljima opreme. Za bolju vidljivost poslužit će više **refleksnih elemenata**. Na točkama opterećenja postavljeni su zapori kako bi se produljio vijek trajanja.

- **Ergonomski slijed linija za više slobode kretanja.**
- **Dva džepa na stražnjem dijelu s CORDURA® pojačanjem.**
- **Džep za metar i na bedru s CORDURA® pojačanjem.**
- **Elastični umetak na struku.**
- **Oblikovano koljeno sa zonom kretanja.**
- **S gornje strane punjivi CORDURA® džepovi na koljenu s manžetom.**
- **Certificirano prema EN 14404 zajedno s jastučićem za koljeno.**

Radne hlače s povišenom zaštitom za bubrege.

- **Džep na prednjem dijelu s CORDURA® pojačanjem.**
- **Elastični tregeri s plastičnim zatvaračem otpornim na udarce i vrućinu.**

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.

Hlače s tregerima u kombinaciji boja **zrnasto plava / crna** pod br. 091171.

Tablicu s veličinama i međunarodnim konfekcijskim veličinama pronaći ćete na našoj stranici s pregledom.

Pranje: 60 °C šareno rublje

Tehnički opis

Veličina US	32/34
Konfekcijska veličina DE	94
Veličina FR	40L
Veličina IT	40L
Veličina UK	32L
Seriya	Pulsschlag
Posebna usluga	oplemenjivanje tekstila
Veličina NL	94
Veličina ES	40L
Spol	Muškarci
Sastav tkanine	65% poliester
Sastav tkanine	35% pamuk
Gramaza materijala / debljina tkanine	260 g/m ²
Pranje	60 °C šareno rublje
Izbjeljivati	ne izbjeljivati
Kemijsko čišćenje	Čišćenje s perkloretilenom
Sušenje	nježno sušenje bubnja (niska temperatura)
Lukovi	vruće, do najviše 200 °C
Boja	tamno plava / antracit
Vrsta proizvoda	Radničke hlače