



Infracrveni uređaj za mjerenje temperature, tip: T1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474012 T1
GTIN	4029547011689
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Brzo, beskontaktno mjerenje i na daljinu.

- **Prikaz: Minimalne/maksimalne vrijednosti**
- **Nadzor graničnih vrijednosti s optičkim i akustičkim alarmom.**
- **Mali i praktičan, s osvijetljenim zaslonom.**
- **Brzo mjerenje: 2 mjerenja/s.**

Dio isporuke:

Uključuje ispitni certifikat 1× bateriju br. 081561, vel. 6LR61.

Dodatni pribor:

Zaštitna futrola, br. 474029.

Tehnički opis

Granica pogreške (0,1 do 400 °C)	±1,5 ili ±1,5 % mjerne vrijednosti °C
Težina	200 g
Optika	10 : 1
Namjestivi stupanj emisije	0,1 - 1

širina	38 mm
Mjerno područje	-30 - 400 °C
Visina	190 mm
Granica pogreške (-30 do 0 °C)	± 2 ili ± 2 % mjerne vrijednosti °C
Rezolucija infracrveno	0,1 °C
Duljina	75 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 6LR61
Opskrba energijom	na bateriju
Kalibriranje	15
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje temperature

Usluge

KalibriranjeInfracrveni termometar tip A	027600 A
------------------------------------------	----------

Pribor

Zaštitna futrola, kožna	474029
-------------------------	--------