

**Prihvatni klin oblik A Čelik, Ø D: 10 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370040 10
GTIN	2050001884077
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Čelik kaljen i brušen.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Može se koristiti kao podnožje ili čvrsti graničnik za naprave.

Vanjski Ø d_{n6} : 10 mm

Duljina 1: 13 mm

Duljina ovratnika L_2 : 10 mm

Navoj M: M3

Tehnički opis

Vanjski Ø D	10 mm
Navoj M	M3
Duljina ovratnika L_2	10 mm
Duljina 1	13 mm
Vanjski Ø d_{n6}	10 mm
Vrsta proizvoda	Stezni sustav naprave

