

**Prihvatni klin oblik D Nehrđajući čelik, spljošten, Ø D: 12 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370047 12
GTIN	2050001887290
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Nehrđajući čelik, brušen i kolsteriziran®.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Tolerancije udaljenosti od provrta mogu se premostiti.

Vanjski Ø d_{n6} : 8 mm

Duljina 1: 8 mm

Duljina ovratnika L_2 : 12 mm

Navoj M: M 4

Tehnički opis

Vanjski Ø D	12 mm
Duljina ovratnika L_2	12 mm
Navoj M	M 4
Duljina 1	8 mm
Vanjski Ø d_{n6}	8 mm