

**Prihvatni klin oblik D Nehrđajući čelik, spljošten, Ø D: 20 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370047 20
GTIN	2050001887436
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Nehrđajući čelik, brušen i kolsteriziran®.

Upotreba:

Pozicioniranje obradaka pomoću prilagodljive mjere.

Tolerancije udaljenosti od provrta mogu se premostiti.

Vanjski Ø d_{n6}: 14 mm

Duljina 1: 14 mm

Duljina ovratnika L₂: 20 mm

Navoj M: M 5

Tehnički opis

Duljina 1	14 mm
Navoj M	M 5
Vanjski Ø D	20 mm
Duljina ovratnika L ₂	20 mm
Vanjski Ø d _{n6}	14 mm