

**Potporni element plosnat, vanjski navoj, navoj M: M10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 370055 M10 |
| GTIN | 2050001873576 |
| Razred artikla | 37K |

Opis**Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od zakretanja.

Kugla za kuglične ležajeve.

S vanjskim navojem.

Upotreba:

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

Napomena:

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|---------|
| Duljina ovratnika L ₂ | 10 mm |
| Duljina 1 | 18 mm |
| Vanjski Ø D ₁ | 10,5 mm |
| Navoj M | M10 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Vanjski Ø D | 20 mm |
| maksimalna opteretivost (statička) | 25 kN |
| Vrsta proizvoda | Potporni element |